

**Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273767 25/3
GTIN	7291075031751
Classe articolo	26D

**Descrizione****Uso:**

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

**Per:**

Inserti n. art. 273403 – 273413.

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	25 mm
Larghezza gola w	3 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	23,8 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
Denominazione originale prodotto	HELIL 2525-3T20
Tipo di impiego	sinistra

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa