



Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273767 25/4
GTIN	7291075031447
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	140 mm
Lunghezza della testina L ₁	42 mm
WF	23,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Dimensione codolo	25 mm
Larghezza gola w	4 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
CWX	4,76 mm
Denominazione originale prodotto	HELIL 2525-4T25
Tipo di impiego	sinistra

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa