

**Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273767 25/6
GTIN	7291075031485
Classe articolo	26D

Descrizione**Uso:**

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Larghezza gola w	6 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
Lunghezza della testina L ₁	51,4 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
CUTDIA	60 mm
Denominazione originale prodotto	HELIL 2525-6T30
Tipo di impiego	sinistra

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa