



Portautensili PENTACUT PCH 24-34, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 16/34mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Classe articolo	26D

Descrizione

Per:

Inserti n. art. 273937 – 273939.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{max}	10 mm
Dimensione codolo	16 mm
Serie	PENTA-CUT
Lunghezza della testina L_1	31 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Misura inserto	20 mm
Denominazione originale prodotto	PCHR 16-34
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

