



Inserti per taglio PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2/24mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273937 2/24 |
| GTIN | 7291075151442 |
| Classe articolo | 26K |

Descrizione

Esecuzione:

Formatruccioli positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Prima scelta per le operazioni di scanalatura di precisione. Possibilità di troncatura. Versione adatta anche per tagli interrotti.

Per:

Portautensili n. art. 273924 – 273925.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Larghezza gola w | 2 mm |
| Raggio di curvatura R | 0,2 mm |
| BW | 4 mm |
| Avanzamento f | 0,04 - 0,12 mm/gir, |

| | |
|--|------------------------|
| Profondità cave t_{max} | 6 mm |
| Tolleranza larghezza gola w | 0,02 mm |
| Tolleranza raggio di curvatura R | 0,03 mm |
| Misura inserto \varnothing d | 24 mm |
| Serie | PENTACUT |
| Denominazione originale prodotto | PENTA 24N200J020 IC908 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 5 |
| Materiale da taglio | HM |
| Profilo degli inserti | neutro |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Impiego principale | UNI |
| Condizione di taglio | continuo |
| Rompitrucioli | J |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 180 m/min |
| Tipo | IC908 |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |