



Portautensili PENTACUT PCH 24-34, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 20/24mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Classe articolo	26D

Descrizione

Per:

Inserti n. art. 273937 – 273939.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	120 mm
Dimensione codolo	20 mm
Serie	PENTACUT
Lunghezza della testina L ₁	19,5 mm
Profondità cave t _{max}	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Misura inserto	25 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 20-24
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

