



## Portautensili PENTACUT PCH-17, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 10/17mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

**Per:**

Inserti n. art. 273956 – 273959.

**Nota:**

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

### Descrizione tecnica

Serie	PENTACUT
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	17 mm
Dimensione codolo	10 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Profondità cave t <sub>max</sub>	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Misura inserto	17 mm
Denominazione originale prodotto	PCHLS 10-17

Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa