



Portautensili PENTACUT PCH-17, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 12/17mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

Per:

Inserti n. art. 273956 – 273959.

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	12 mm
Profondità cave t_{max}	4 mm
Serie	PENTACUT
Lunghezza della testina L_1	17 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
OAH	17,6 mm
Misura inserto	17 mm
Denominazione originale prodotto	PCHRS 12-17
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa