



## Portautensili PENTACUT PCH-17, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 10/17mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273950 10/17  |
| GTIN            | 7291075389555 |
| Classe articolo | 26D           |

### Descrizione

#### Uso:

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

#### Per:

Inserti n. art. 273956 – 273959.

#### Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

### Descrizione tecnica

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Dimensione codolo                | 10 mm       |
| Profondità cave $t_{max}$        | 4 mm        |
| Lunghezza complessiva L          | 120 mm      |
| Lunghezza della testina $L_1$    | 17 mm       |
| Serie                            | PENTACUT    |
| OAH                              | 15,6 mm     |
| HBH                              | 2 mm        |
| Misura inserto                   | 17 mm       |
| Denominazione originale prodotto | PCHRS 10-17 |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di impiego                   | destro                                |
| Passaggio interno per LR          | no                                    |
| Possibilità di troncatura assiale | no                                    |
| Tipo di prodotto                  | Portainseriti con bloccaggio a staffa |