

**Portautensili PENTACUT PCH-17, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto:
16/17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273951 16/17
GTIN	7291075389463
Classe articolo	26D

Descrizione**Uso:**

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

Per:

Inserti n. art. 273956 – 273959.

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	120 mm
Serie	PENTACUT
Dimensione codolo	16 mm
Profondità cave t_{max}	4 mm
Lunghezza della testina L_1	17 mm
OAH	21,6 mm
Misura inserto	17 mm
Denominazione originale prodotto	PCHLS 16-17
Tipo di impiego	sinistro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa