

**Portautensili PENTACUT PCH-17, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto:  
12/17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273951 12/17
GTIN	7291075389494
Classe articolo	26D

**Descrizione****Uso:**

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

**Per:**

Inserti n. art. 273956 – 273959.

**Nota:**

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	17 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Dimensione codolo	12 mm
Profondità cave $t_{max}$	4 mm
Serie	PENTACUT
OAH	17,6 mm
Misura inserto	17 mm
Denominazione originale prodotto	PCHLS 12-17
Tipo di impiego	sinistro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa