



## Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 40-48mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

**Per:**

Inserti n. art. 273403 – 273413.

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	44 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Profondità cave t <sub>max</sub>	25 mm
Larghezza gola w	4 mm
Denominazione originale prodotto	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa