



Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato, sinistra, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 140-240mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Nota:

Per i portautensili di sinistra utilizzare le piastre di sinistra (tipo HGPL o HFPL).

Descrizione tecnica

WF	25,6 mm
Lunghezza della testina L ₁	44 mm
OAH	37 mm
Serie	HELI-GRIP
Larghezza gola w	4 mm
H	25 mm
Profondità cave t _{max}	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Denominazione originale prodotto	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa