



## Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 35-40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

**Per:**

Inserti n. art. 273403 – 273413.

### Descrizione tecnica

Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Profondità cave $t_{max}$	20 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Larghezza gola w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Lunghezza della testina $L_1$	39 mm
Denominazione originale prodotto	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa