



## Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato, sinistra, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 100-140mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273769 100-140
GTIN	7291075033069
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

**Per:**

Inserti n. art. 273403 – 273413.

**Nota:**

Per i portautensili di sinistra utilizzare le piastre di sinistra (tipo HGPL o HFPL).

### Descrizione tecnica

OAH	37 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	44 mm
Serie	HELI-GRIP
H	25 mm
Larghezza gola w	4 mm
WF	25,74 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Profondità cave t <sub>max</sub>	25 mm
Denominazione originale prodotto	HFHL 25-100-4T25
B	25 mm

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa