



## Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 140-240mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

**Per:**

Inserti n. art. 273403 – 273413.

### Descrizione tecnica

H	25 mm
OAH	37 mm
Larghezza gola w	4 mm
Profondità cave $t_{max}$	25 mm
Lunghezza della testina $L_1$	44 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
WF	25,6 mm
Serie	HELI-GRIP
Denominazione originale prodotto	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa