



Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato, sinistra, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 35-40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Nota:

Per i portautensili di sinistra utilizzare le piastre di sinistra (tipo HGPL o HFPL).

Descrizione tecnica

OAH	31 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Larghezza gola w	5 mm
Lunghezza della testina L ₁	39 mm
WF	21 mm
Profondità cave t _{max}	20 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Denominazione originale prodotto	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Scheda tecnica

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa