



Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 180-400mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273768 180-400
GTIN	7291075033748
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
OAH	40 mm
Lunghezza della testina L ₁	51 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Profondità cave t _{max}	32 mm
H	25 mm
Larghezza gola w	6 mm
HBH	3 mm
Denominazione originale prodotto	HFHR 25-180-6T32
B	25 mm

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa