



Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 100-140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

OAH	37 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Profondità cave t_{max}	25 mm
H	25 mm
Larghezza gola w	4 mm
Serie	HELI-GRIP
Lunghezza della testina L_1	44 mm
WF	25,74 mm
Denominazione originale prodotto	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa