



Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato, sinistra, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 400-3000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Nota:

Per i portautensili di sinistra utilizzare le piastre di sinistra (tipo HGPL o HFPL).

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	6 mm
HBH	3 mm
Profondità cave t_{max}	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L_1	51 mm
Denominazione originale prodotto	HFHL 25-400-6T32

B	25 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa