



## Barra alesatrice MINCUT, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/15mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Classe articolo	26I

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

#### Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

#### Per:

Inserti n. art. 270422 – 270429.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo $D_s$	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Serie	MINCUT
Spostamento centrale $L_3$	12,5 mm
Misura inserto	15 mm
Lunghezza della testina $l_2$	19 mm
Ampiezza funzionale $f_1$	2,7 mm
Ampiezza radiale $f_2$	7,5 mm
Ø di raffreddamento $d_5$	8 mm
Raggio R	10,3 mm

Denominazione originale prodotto	MIFHR 16C-15
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice