




Barra alesatrice MINCUT, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Classe articolo	26l

Descrizione

Esecuzione:

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

Per:

Inserti n. art. 270422 – 270429.

Descrizione tecnica

Serie	MINCUT
Lunghezza complessiva L	100 mm
Misura inserto	15 mm
Spostamento centrale L_3	12,5 mm
Ø Codolo D_5	20 mm
Lunghezza della testina l_2	19 mm
Ampiezza funzionale f_1	4,7 mm
Ampiezza radiale f_2	9 mm
Ø di raffreddamento d_5	8,5 mm
Raggio R	11,3 mm

Denominazione originale prodotto	MIFHR 20C-15
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice