



Barra alesatrice MINCUT, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Classe articolo	26I

Descrizione

Esecuzione:

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

Per:

Inserti n. art. 270422 – 270429.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_5	10 mm
Spostamento centrale L_3	7,4 mm
Misura inserto	8 mm
Lunghezza complessiva L	102,5 mm
Serie	MINCUT
Lunghezza della testina l_2	12,5 mm
Ampiezza radiale f_2	4,5 mm
Ampiezza funzionale f_1	1,4 mm
Ø di raffreddamento d_5	5 mm
Raggio R	3,8 mm
Denominazione originale prodotto	MIFHR 10C-8

Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice