




Barra alesatrice MINCUT, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/10mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 270420 16/10 |
| GTIN | 7291075262414 |
| Classe articolo | 26I |

Descrizione

Esecuzione:

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

Per:

Inserti n. art. 270422 – 270429.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ø Codolo D_s | 16 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 11,2 mm |
| Misura inserto | 10 mm |
| Serie | MINCUT |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm |
| Lunghezza della testina l_2 | 17,2 mm |
| Ampiezza funzionale f_1 | 2,4 mm |
| Ampiezza radiale f_2 | 7,5 mm |
| Ø di raffreddamento d_5 | 6 mm |
| Raggio R | 4,6 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Denominazione originale prodotto | MIFHR 16C-10 |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |