



Inserti per taglio MINCUT MIUR Raggio completo, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 1,5/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Classe articolo	26J

Descrizione

Esecuzione:

Con raggio completo per tornitura a spogliare interna a 45°.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Descrizione tecnica

Ø Minimo D_{min}	8,1 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	1,2 mm
Avanzamento f con tornitura	0,03 - 0,1 mm/gir,
Avanzamento f con scanalatura	0,01 - 0,03 mm/gir,
WF	3,6 mm
Profondità di taglio a_p	0,03 - 0,5 mm
Raggio di curvatura R	0,75 mm
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 140 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto