



## Inserti per taglio MINCUT MEFL neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2,2/8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Classe articolo	26J

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

#### Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

### Descrizione tecnica

Avanzamento f con scanalatura	3,1 mm/gir,
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Avanzamento f con troncatura assiale	0,02 - 0,1 mm/gir,
Avanzamento f con tornitura in piano	0,02 - 0,06 mm/gir,
Misura inserto $\varnothing$ d	8 mm
Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	5,5 mm
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Denominazione originale prodotto	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto