



Portautensili THD DOVEIQGRIP, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Descrizione tecnica

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Dimensione codolo	25 mm
Larghezza gola w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Serie	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Denominazione originale prodotto	THDR 2525-10T20-IQ
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa