



Portautensili THD DOVEIQGRIP, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274141 25/12
GTIN	7291075316759
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Descrizione tecnica

HBL	30 mm
Larghezza gola w	12 mm
Dimensione codolo	25 mm
Serie	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
WF	19,5 mm
HBH	8 mm
WB	11 mm
CDX	20 mm
Denominazione originale prodotto	THDL 2525-12T20-IQ
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa