



Portautensili THD DOVEIQGRIP, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274141 25/10
GTIN	7291075316742
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Descrizione tecnica

Serie	DOVEIQGRIP
Dimensione codolo	25 mm
WB	9,2 mm
HBL	30 mm
HBH	8 mm
CDX	20 mm
OAL	170 mm
Larghezza gola w	10 mm
Denominazione originale prodotto	THDL 2525-10T20-IQ
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

