



Portautensili THD DOVEIQGRIP, destra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/14mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 274140 25/14 |
| GTIN | 7291075316681 |
| Classe articolo | 26D |

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| HBH | 8 mm |
| OAL | 170 mm |
| HBL | 30 mm |
| CDX | 20 mm |
| Larghezza gola w | 14 mm |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Serie | DOVEIQGRIP |
| WB | 13 mm |
| WF | 18,5 mm |
| Denominazione originale prodotto | THDR 2525-14T20-IQ |
| Sporgenza totale | 20 mm |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | sì |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |