



Portautensili THD DOVEIQGRIP, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 32/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274141 32/16
GTIN	7291075316858
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Descrizione tecnica

WB	14,8 mm
Larghezza gola w	16 mm
Dimensione codolo	32 mm
OAL	170 mm
HBL	48 mm
HBH	8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
CDX	40 mm
Denominazione originale prodotto	THDL 3232-16T40-IQ
Sporgenza totale	40 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa