



Inserti per scanalatura DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Larghezza gola w: 14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274149 14
GTIN	7291075316575
Classe articolo	26H

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo Y per lavori di scanalatura generica. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

Uso:

Per scanalature esterne ed elevati volumi di asportazione truciolo.

Descrizione tecnica

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/gir,
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
Raggio di curvatura R	1,5 mm
Larghezza gola w	14 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Denominazione originale prodotto	TIGER 1415Y-IQ IC830

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	Y
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 180 m/min
Tipo	IC830
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura