

**Inserti per taglio DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Larghezza gola w: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274148 14
GTIN	7291075316506
Classe articolo	26H

Descrizione**Esecuzione:**

Rompitruciolo Y per lavori di troncatura generici. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

Uso:

Per scanalature esterne ed elevati volumi di asportazione truciolo.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	1,5 mm
INSL	161 mm
Larghezza gola w	14 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/gir,
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Denominazione originale prodotto	TIGER 1415Y-IQ IC808

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	Y
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 180 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura