

**Inserti per taglio DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Larghezza gola w: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274148 10
GTIN	7291075316476
Classe articolo	26H

**Descrizione****Esecuzione:**

Rompitruciolo Y per lavori di troncatura generici. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

**Uso:**

Per scanalature esterne ed elevati volumi di asportazione truciolo.

**Descrizione tecnica**

fg	0,2 - 0,35 mm/gir,
Larghezza gola w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Raggio di curvatura R	0,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Denominazione originale prodotto	TIGER 1008Y-IQ IC808

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	Y
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 180 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura