


TDKT 1505PDR, IC808, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226560 ST900
GTIN	7291075312713
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Avanzamento f_z	0,25 mm
Modello	ST900
Codice ISO Inserto	TDKT 1505PDR
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TDKT 1505PDR IC808
Tipo	IC808

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	220 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		