



TPKT 100312PDR, IC830, Modello: UNI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226597 UNI
GTIN	7291075313772
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spillamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Modello	UNI
Codice ISO Inserto	TPKT 100312PDR
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPKT 100312PDR IC830
Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		