



TPKT 100310PDR, IC808, Modello: ST900



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Codice ISO Inserto	TPKT 100310PDR
Modello	ST900
Avanzamento f_z	0,15 mm
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Tipo	IC808

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	220 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		