

Linea di prolunga, 250 V, Modello: 25N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081182 25N
GTIN	4007123014651
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per l'impiego all'aperto e in locali umidi (IP44). Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.

Cavo di gomma in neoprene con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d'acqua.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Modello	25N
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H07RN-F
Materiale del cavo	Neoprene
Lunghezza cavo	25 m
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Grado di protezione IP	IP 44
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Attributo del nome del prodotto	250 V
Tensione di rete	250 V
Tipo di prodotto	Prolunga

Accessori

Sistema sospeso per cavi CableFix Modello S	081191 S
Sistema sospeso per cavi CableFix Modello L	081191 L
Sistema sospeso per cavi CableFix Modello XL	081191 XL