

Garant**Giravite dinamometrico, fisso, Coppia impostata: 3,0Nm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 211750 3,0 |
| GTIN | 4045197594501 |
| Classe articolo | 21B |

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico con impugnatura a T bicomponente e antiscivolo. La coppia è fissa. Attacco con magneti permanenti.

Funzione:

Al raggiungimento della coppia, il giravite rilascia un segnale **sonoro e tattile**. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all'utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

In combinazione ai **bit da 1/4 pollice** con **codolo C 6,3** o **E 6,3**, ad es. **bit per viti Torx Plus®** n. art. **674252**. Ideale per il fissaggio preciso degli inserti con la coppia di serraggio prescritta.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

Fornitura **senza** bit.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lunghezza lama | 50 mm |
| Coppia impostata | 3 Nm |
| Precisione di misura della coppia | ±10 % |
| Attacchi per bit | D 6,3 |
| Attacchi per bit | F 6,3 |
| Metodo di misura | Coppia |
| Feedback | "attivazione" |
| Risoluzione | Nm |
| Impostazione del valore di soglia | preimpostata |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Lunghezza complessiva L | 107 mm |
| Regolabilità del valore di soglia | non regolabile |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio lunga meccanica |
| Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario |
| Dati protocollabili | no |
| Segnalazione dello sblocco | acusticamente |
| Segnalazione dello sblocco | tattile |
| Metrologia | meccanico |
| Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |

Accessori

"TQ-Station" – Stazione portautensili per giravite dinamometrico

659964