



Torcia a stelo WORK PEN 200 R, Modello: WORK-PEN



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Torcia a stelo a batteria a LED da 200 Lumen con funzione di dimmerazione continua e magneti inseriti.

La **WORK PEN 200 R** è una **torcia a stelo a batteria** e fa parte della gamma aggiornata di prodotti FLASHLIGHT. Questa lampada da lavoro è la soluzione ideale per le attività di ispezione di tipo professionale. È sempre a portata di mano!

La torcia a stelo a LED offre un'illuminazione **estremamente potente** sia dalla testa (fino a 200 Lumen) sia dal faretto in cima, che vanta ben **150 Lumen** per uno strumento così piccolo. Inoltre, l'interruttore a pulsante montato lateralmente ne consente un facile utilizzo anche con una sola mano.

La lampada è inoltre dotata di una funzione di dimmerazione continua, che permette di regolare la luminosità dal **10%** al **100%** adattando quindi l'intensità luminosa per l'attività lavorativa che si sta svolgendo. La robusta struttura in alluminio garantisce una **presa comoda**, mentre il design **sottile** e compatto consente di raggiungere i punti più inaccessibili e stretti.

La nostra **WORK PEN 200 R** ti verrà consegnata con i suoi **magneti incorporati nella clip** e sulla parte inferiore della lampada in modo da consentirti di riporla o appenderla facilmente. Nel caso tu abbia le mani occupate, ciò ti garantisce una maggiore FLESSIBILITÀ e un posizionamento della lampada più intuitivo.

La torcia a stelo si può ricaricare semplicemente con il **cavo USB**, evitando così il fastidio di dover sostituire le batterie ricaricabili. **L'indicatore della batteria** sulla parte anteriore ne mostra il livello di carica. Con clip di fissaggio per la tasca pettorale.

Il design della WORK PEN 200 R è davvero unico e protetto da brevetto in tutta l'UE.

La WORK PEN 200 R viene fornita senza alimentatore o cavo di ricarica.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 2,5$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Durata	10 h
Grado di protezione IP	IP 30
Angolo di riflessione	105 grado
Corrente di illuminazione	20 - 200 lm
Lampadine	Modulo LED
Temperatura cromatica	6000 K
Tensione batteria	3,7 V
Numero di batterie contenute	1
Capacità batteria	0,75 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Lampada di ispezione