

## HEDI

### Avvolgicavo in plastica, Modello: 40B



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081125 40B
GTIN	4003644002320
Classe articolo	08B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Cavo corazzato Plus in poliuretano.

Con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **continuo** all'aperto. Conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-005 (ex BGI 600).

##### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Grado di protezione IP: IP 44

Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H07BQ-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: Cavo corazzato

Lunghezza cavo: 40 m

Numero di prese: 3

## Descrizione tecnica

Struttura del cavo	3G1,5
Tensione di rete	250 V
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Classe del cavo	H07BQ-F
Lunghezza cavo	40 m
Materiale del cavo	Cavo corazzato
Modello	40B
Grado di protezione IP	IP 44
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Materiale corpo	plastica
Numero di prese	3
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo