

**Garant****Giravite dinamometrico, fisso, Coppia impostata: 0,45Nm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211750 0,45
GTIN	4045197607584
Classe articolo	21B

## Descrizione

### Esecuzione:

Giravite dinamometrico con impugnatura a T bicomponente e antiscivolo. La coppia è fissa. Attacco con magneti permanenti.

### Funzione:

Al raggiungimento della coppia, il giravite rilascia un segnale **sonoro e tattile**. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all'utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

### Uso:

In combinazione ai **bit da 1/4 pollice** con **codolo C 6,3** o **E 6,3**, ad es. **bit per viti Torx Plus®** n. art. **674252**. Ideale per il fissaggio preciso degli inserti con la coppia di serraggio prescritta.

### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Nota:

Fornitura **senza** bit.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

## Descrizione tecnica

Lunghezza lama	50 mm
----------------	-------

Precisione di misura della coppia	±15 %
Coppia impostata	0,45 Nm
Attacchi per bit	F 6,3
Attacchi per bit	D 6,3
Impostazione del valore di soglia	preimpostata
Lunghezza complessiva L	107 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Risoluzione	Nm
Metodo di misura	Coppia
Principio di rilascio	Corsa di rilascio lunga meccanica
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Feedback	"attivazione"
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Accessori

"TQ-Station" – Stazione portautensili per giravite dinamometrico

659964