

Garant**Giravite dinamometrico, fisso, Coppia impostata: 0,6Nm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211750 0,6
GTIN	4045197552372
Classe articolo	21B

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico con impugnatura a T bicomponente e antiscivolo. La coppia è fissa. Attacco con magneti permanenti.

Funzione:

Al raggiungimento della coppia, il giravite rilascia un segnale **sonoro e tattile**. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all'utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

In combinazione ai **bit da 1/4 pollice** con **codolo C 6,3** o **E 6,3**, ad es. **bit per viti Torx Plus®** n. art. **674252**. Ideale per il fissaggio preciso degli inserti con la coppia di serraggio prescritta.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

Fornitura **senza** bit.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	50 mm
Precisione di misura della coppia	±15 %
Coppia impostata	0,6 Nm
Attacchi per bit	D 6,3
Attacchi per bit	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Principio di rilascio	Corsa di rilascio lunga meccanica
Lunghezza complessiva L	107 mm
Impostazione del valore di soglia	preimpostata
Feedback	"attivazione"
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Risoluzione	Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Accessori

"TQ-Station" – Stazione portautensili per giravite dinamometrico

659964