

SONO  SWISS[®]**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni modulare MOD, Capacità: 60l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082922 60
GTIN	2050001940162
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchi modulari con tecnologia a multifrequenza. Vaschette in acciaio legato Duplex ampliabili con separatore dell'olio, filtrazione pompa e dispositivo a ultrasuoni laterale supplementare. Possibilità di ampliamento con apparecchio di lavaggio e/o essiccatore ad aria calda.

- **Sistemi oscillanti a ultrasuoni: diversi sistemi oscillanti a ultrasuoni generano microscopiche bollicine nel liquido pulente, che implodono per effetto delle fluttuazioni di pressione rimuovendo le particelle di sporco dalle superfici dell'oggetto da pulire.**
- **Funzione Boost: secondo livello di pulizia "Powerclean" per rimuovere a fondo lo sporco persistente e/o ossidazioni.**
- **Funzione Sweep: per una ripartizione omogenea del campo.**
- **Funzione di degassazione e autodegassazione: un nuovo liquido pulente viene degassato.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Monoapparecchi per la pulizia a ultrasuoni, dotati di vaschetta saldata in doppio acciaio legato per applicazioni particolarmente difficili, ad es. per rimuovere le impurità causate da materiali abrasivi e per la lucidatura. Disponibili su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Lunghezza degli strumenti: 725 mm

Larghezza degli strumenti: 562 mm

Altezza degli strumenti: 850 mm

Lunghezza cestello: 460 mm

Larghezza cestello: 275 mm

Vaschetta di pulizia h: 240 mm

Descrizione tecnica

Altezza vaschetta di pulizia	240 mm
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	sì
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	sì
Potenza massima degli ultrasuoni	3200 W
Capacità di riscaldamento	1700 W
Larghezza degli strumenti	562 mm
Lunghezza degli strumenti	725 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	sì
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	sì
Capacità della vaschetta di pulizia	60 l
Larghezza collegamento ciclo	1 pollici
Lunghezza vaschetta di pulizia.	510 mm
Altezza degli strumenti	850 mm
Peso	60 kg
Larghezza vaschetta di pulizia	350 mm
Larghezza cestello	275 mm
Potenza assorbita	2510 W
Tensione nominale	230 V

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cestello	460 mm
Capacità nominale	50 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 2,5	082936 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 10	082936 10
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 0,85	082933 0,85
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 2,5	082938 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T1	082930 T1
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 10	082939 10
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 25	082933 25
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T2	082930 T2
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 2,5	082939 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 10	082935 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 2,5	082937 2,5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 60	082926 60
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 25	082931 25
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T5	082930 T5
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 10	082937 10
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 10	082930 10

Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 2,5	082935 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T6	082930 T6
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 10	082938 10
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Coperchio Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T4	082930 T4
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T3	082930 T3
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1