

Garant**Inserto per taglio HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231650 14,3
GTIN	4045197660060
Classe articolo	21M

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio $\leq 20 \mu\text{m}$. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l'elemento base $5 \times D$.

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Descrizione tecnica

Ø D	14,3 mm
per dimensioni dell'elemento base	14 mm
Avanzamento f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/gir,
Serie	HiPer-Drill
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Angolo di affilatura	135 grado

Tipo	HB7630
Materiale da taglio	HM
Semi-standard	sì
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	30 m/min	S
a umido max.	idoneo		

Accessori

Vite Torx Plus® Trasmissione 8IP	231999 8IP
----------------------------------	------------