

Garant
APHT 060204 FR, PCD, Modello: ALU


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215633 ALU
GTIN	4045197657374
Classe articolo	21L

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$.

$a_{p \text{ max.}} = 2,5 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,1 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APHT 060204 FR
Tipo	PCD

Materiale da taglio	PCD
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	1000 m/min	N
CuZn	idoneo	800 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		