

HEDI

Avvolgicavo in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 25V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081127 25V
GTIN	4003644015351
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

· Protezione contro surriscaldamento.

Per l'utilizzo in ambienti asciutti.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Grado di protezione IP: IP 20

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H05VV-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: PVC rosso

Lunghezza cavo: 25 m

Numero di prese: 4

Descrizione tecnica

Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Lunghezza cavo	25 m
Tensione di rete	250 V
Classe del cavo	H05VV-F
Struttura del cavo	3G1,5
Modello	25V
Materiale del cavo	PVC rosso
Grado di protezione IP	IP 20
Materiale corpo	plastica
Numero di prese	4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	no
Tipo di prodotto	Avvolgicavo