



Calibro a corsoio digitale MarCal con punte di misura e i-wi, Intervallo di misurazione: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415321 800
GTIN	4059192064785
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display digitale. Superfici di contatto finemente lappate. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Applicazione radio	Software del produttore
Lettura	0,0005 pollici
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Risoluzione	mm/pollici

Scheda tecnica

Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	150 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,05 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Campo di misura	0 - 800 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/415321-800>