

SONO  SWISS[®]**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni modulare MOD, Capacità: 150l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082922 150
GTIN	
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchi modulari con tecnologia a multifrequenza. Vaschette in acciaio legato Duplex ampliabili con separatore dell'olio, filtrazione pompa e dispositivo a ultrasuoni laterale supplementare. Possibilità di ampliamento con apparecchio di lavaggio e/o essiccatore ad aria calda.

- **Sistemi oscillanti a ultrasuoni: diversi sistemi oscillanti a ultrasuoni generano microscopiche bollicine nel liquido pulente, che implodono per effetto delle fluttuazioni di pressione rimuovendo le particelle di sporco dalle superfici dell'oggetto da pulire.**
- **Funzione Boost: secondo livello di pulizia "Powerclean" per rimuovere a fondo lo sporco persistente e/o ossidazioni.**
- **Funzione Sweep: per una ripartizione omogenea del campo.**
- **Funzione di degassazione e autodegassazione: un nuovo liquido pulente viene degassato.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Monoapparecchi per la pulizia a ultrasuoni, dotati di vaschetta saldata in doppio acciaio legato per applicazioni particolarmente difficili, ad es. per rimuovere le impurità causate da materiali abrasivi e per la lucidatura. Disponibili su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Lunghezza degli strumenti: 800 mm

Larghezza degli strumenti: 570 mm

Altezza degli strumenti: 850 mm

Lunghezza cestello: 555 mm

Larghezza cestello: 460 mm

Vaschetta di pulizia h: 340 mm

Descrizione tecnica

Peso	70 kg
Capacità della vaschetta di pulizia	150 l
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	sì
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	sì
Larghezza degli strumenti	570 mm
Altezza vaschetta di pulizia	340 mm
Altezza degli strumenti	850 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	4000 W
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	sì
Lunghezza degli strumenti	800 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	sì
Lunghezza vaschetta di pulizia.	620 mm
Larghezza collegamento ciclo	1 pollici
Capacità di riscaldamento	4500 W
Larghezza vaschetta di pulizia	545 mm
Larghezza cestello	460 mm
Tensione nominale	400 V
Potenza assorbita	5200 W

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cestello	555 mm
Capacità nominale	120 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 2,5	082938 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 0,85	082933 0,85
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 2,5	082937 2,5
Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 150	082926 150
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 10	082938 10
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 10	082936 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T3	082930 T3
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T5	082930 T5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 2,5	082935 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T6	082930 T6
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 10	082939 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T2	082930 T2
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T4	082930 T4
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 25	082933 25
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 2,5	082939 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 10	082932 10

Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Coperchio Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 150	082927 150
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 10	082935 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 25	082931 25
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 2,5	082936 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T1	082930 T1
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 10	082937 10