

**Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418704 150
GTIN	4059192064686
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Guide di scorrimento lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata Ø 1,5mm, lunghezza 5mm. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 8,5 mm.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Lunghezza base di appoggio	100 mm
Sezione trasversale del corsoio	12×3,5 mm
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,01 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C

Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Scostamento di misura E MPE	± 0,03 mm
Altezza cifre display LCD	8,5 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Risoluzione	0,0005 pollici
Taratura	A1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm/pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprato
Imballaggio	astuccio
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ponte di appoggio supplementare 300 mm	418610
Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm	418630

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975